

| | | Спецификация | | Приложение 1 |
|-------------|--|---|---------------------------------------|---|
| № | Наименование товара | на поставку товара | | Ед.изм. |
| | | № п/п | Наименование показателя (неизменяемо) | |
| 1. | Учебно-методический комплекс Инклюзии мини | 1. | Внешний вид | 7 модулей, размещенных в мобильном столе |
| | | 2. | Формат поставки | в собранном виде |
| | | 3. | Количество колод | 4 |
| | | 4. | Материал стекла | зеркало |
| | | 5. | Металлические рекомендации | формат А4 |
| | | 6. | Площадь основы №1 | игровое поле с клеткой 3x3 см |
| | | 7. | Площадь основы №2 | игровое поле с отверстиями в количестве 13x15 шт |
| | | 8. | Модуль №1. | Включает мелочки для контурной, кубы, шары, цилиндр, набор опор для демонстрации свойств геометрических тел, набор для развития основ симметрии |
| | | 8.1. | Размер модуля №1 | высота 72 мм, ширина 462 мм, глубина 400 мм |
| | | 8.2. | Содержание модуля №1 | содержит три, прозрачные, опор |
| 8.3. | Содержание модуля №1 | наличие | | |
| 8.3.1. | Мелочки для манипуляции | 3 шт. | | |
| 8.3.2. | Куб | 1 шт. | | |
| 8.3.3. | Шар | 1 шт. | | |
| 8.3.4. | Цилиндр | 1 шт. | | |
| 8.3.5. | Набор опор для демонстрации свойств геометрических тел | 1 шт. | | |
| 8.3.6. | Набор для развития основ симметрии | 1 шт. | | |
| 9. | Модуль №2. | Включает объемные детали различных размеров, форм, цветов | | |
| 9.1. | Размер модуля №2 | высота 72 мм, ширина 462 мм, глубина 400 мм | | |
| 9.2. | Содержание модуля №2 | наличие | | |
| 9.2.1. | Объемные детали различных размеров, форм, цветов | 260 шт. | | |
| 9.2.1.1. | Кубики окрашенные | 20 шт. | | |
| 9.2.1.3. | Шары окрашенные | 16 шт. | | |
| 9.2.1.4. | Цилиндры окрашенные | 12 шт. | | |
| 9.2.1.5. | Полукруглые пирамиды окрашенные | 24 шт. | | |
| 9.2.1.7. | Полукруглые сегменты окрашенные | 20 шт. | | |
| 9.2.1.9. | Полукруглые окружности | 20 шт. | | |
| 10. | Модуль №3. | Включает в себя плоские детали различных размеров, цветов и форм | | |
| 10.1. | Размер модуля №3 | высота 72 мм, ширина 462 мм, глубина 400 мм | | |
| 10.2. | Содержание модуля №3 | наличие | | |
| 10.2.1. | Плоские детали различных размеров, цветов и форм | 644 шт. | | |
| 10.2.1.1. | прямоугольники окрашенные | 300 шт. | | |
| 10.2.1.3. | квадраты окрашенные | 70 шт. | | |
| 10.2.1.4. | треугольники окрашенные | 150 шт. | | |
| 10.2.1.5. | кружки окрашенные | 64 шт. | | |
| 10.2.1.6. | полукруги окрашенные | 64 шт. | | |
| 11. | Модуль №4. | | | |
| 11.1. | Размер модуля №4 | Включает фишки на покое, шпурки, окружности и полуокружности высота 72 мм, ширина 462 мм, глубина 400 мм | | |
| 11.2. | Содержание модуля №4 | наличие | | |
| 11.2.1. | Фишки на покое | 102 шт. | | |
| 11.2.1.1. | Окрашенные фишки | шесть различных цветов (серый, синий, оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый) | | |
| 11.2.1.2. | Основа для фишек | с отверстиями | | |
| 11.2.1.2.1. | Диаметр отверстия | 3 мм. | | |
| 11.2.3. | окружности окрашенные | 15 шт. | | |
| 11.2.5. | полуокружности окрашенные | 15 шт. | | |
| 11.2.7. | Шпурки | 10 шт. | | |
| 12. | Модуль №5. | Содержит набор материалов для конструирования и подготовки руки к письму | | |
| 12.1. | Размер модуля №5 | высота 72 мм, ширина 462 мм, глубина 400 мм | | |
| 12.2. | Содержание модуля №5 | наличие | | |
| 12.2.1. | Набор "Матрица-процессор-шпурочки" | наличие 28 шт. | | |
| 12.2.1.1. | Материал "шпурочки" | присутствие | | |
| 12.2.1.1.1. | "шпурочки" красные | 5 шт. | | |
| 12.2.1.1.2. | "шпурочки"голубые | 4 шт. | | |
| 12.2.1.1.3. | "шпурочки"желтые | 5 шт. | | |
| 12.2.1.1.4. | "шпурочки"зеленые | 4 шт. | | |
| 12.2.1.1.5. | "шпурочки"голубые | 5 шт. | | |
| 12.2.1.1.6. | "шпурочки"синие | 8 шт. | | |
| 12.2.1.1.7. | "шпурочки"фиолетовые | 5 шт. | | |
| 12.2.2. | Шифоновые платочки | 16 шт. | | |
| 12.2.2.1. | Материал платочков | шифон | | |
| 12.2.2.2.1. | Шифоновые платочки красные | 2 шт. | | |
| 12.2.2.2.2. | Шифоновые платочки голубые | 2 шт. | | |
| 12.2.2.2.3. | Шифоновые платочки желтые | 2 шт. | | |
| 12.2.2.2.4. | Шифоновые платочки зеленые | 2 шт. | | |
| 12.2.2.2.5. | Шифоновые платочки белые | 2 шт. | | |
| 12.2.2.2.6. | Шифоновые платочки серые | 2 шт. | | |
| 12.2.2.2.7. | Шифоновые платочки синие | 2 шт. | | |
| 12.2.2.2.8. | Шифоновые платочки розовый | 2 шт. | | |
| 12.2.3. | Набор для конструирования "Руковичка" | наличие | | |
| 12.2.3.1. | Количество элементов-руковичек | 2 шт. | | |
| 12.2.3.1.1. | руковичка красная | 1 шт. | | |
| 12.2.3.1.2. | руковичка оранжевая | 1 шт. | | |
| 12.2.3.1.3. | руковичка желтая | 1 шт. | | |
| 12.2.3.1.4. | руковичка зеленая | 1 шт. | | |
| 12.2.3.1.5. | руковичка голубая | 1 шт. | | |
| 12.2.3.1.6. | руковичка синяя | 1 шт. | | |
| 12.2.3.1.7. | руковичка фиолетовая | 1 шт. | | |
| 12.2.3.1.8. | руковичка коричневая | 1 шт. | | |
| 12.2.3.1.9. | руковичка розовая | 1 шт. | | |
| 12.2.3.2. | Материал | платье | | |
| 12.2.4. | Таблицы для рисования | 16 шт. | | |
| 12.2.4.1. | размер №1 (ШхД) | 10x38см | | |
| 12.2.4.2. | размер №2 (ШхД) | 8x13 см | | |
| 12.2.4.3. | Основа | клетчатый, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. | | |
| 12.2.4.4. | Материал | шифон | | |
| 12.2.5. | Полы-основы | наличие | | |
| 12.2.5.1. | высота полов-основ | 2 шт. | | |
| 12.2.5.2. | Материал | картон | | |
| 12.2.5.3. | размер №1 (ШхД) | 42x420 мм | | |
| 12.2.5.4. | размер №2 (ШхД) | 80x80 см | | |
| 12.2.5.5. | Основа | клетчатый, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. | | |
| 13. | Модуль №6. | Содержит набор сенсорных мелочков и набор инструментов для музирования | | |
| 13.1. | Размер модуля №6 | высота 72 мм, ширина 462 мм, глубина 400 мм | | |
| 13.2. | Содержание модуля №6 | Игровое поле для развития сенсорных ощущений и пространственных представлений | | |
| 13.2.1. | Оформка элементов набора | красный, оранжевый, желтый, зеленый,синий, фиолетовый | | |
| 13.2.2. | Сенсорные мелочки | наличие 4 шт. | | |
| 13.2.2.1. | Наполнение мелочков | сенсорно-тактильные эффекты (мелкие, средние, крупные, шершавые) | | |
| 13.3. | Набор инструментов для музирования | наличие 5 различных типов | | |
| 13.3.3.1. | табуретки | 1 шт. | | |
| 13.3.3.2. | колокольчики | 2 шт. | | |
| 13.3.3.3. | мариач | 2 шт. | | |
| 13.3.3.4. | бубны | 2 шт. | | |
| 13.3.3.5. | бубенца | 2 шт. | | |
| 14. | Модуль №7. | Включает в себя карточки с цифрами от 0 до 9, кубики с цифрами от 0 до 9, набор игр по формированию пространственно-пространственных представлений, набор карточек для развития памяти, воображения, мышления, логического, тренажер коррекции речи | | |
| 14.1. | Размер модуля №7 | высота 72 мм, ширина 462 мм, глубина 400 мм | | |
| 14.2. | Содержание модуля №7 | наличие | | |
| 14.2.1. | Цветные карточки-изображения по основным лексическим тем и развитию речи | 20 шт. | | |
| 14.2.1.1. | Материал карточек | ламинированная бумага, формат А5 | | |
| 14.2.2. | Комплект для освоения элементарных математических представлений | наличие | | |
| 14.2.2.1. | Карточки с цифрами от 0 до 9 | 10 шт. | | |
| 14.2.2.1.2. | материал | бумага | | |
| 14.2.2.2. | Кубики с цифрами от 0 до 9 | 10 шт. | | |
| 14.2.2.2.1. | материал | картон | | |
| 14.2.3. | Набор игр для формирования предметно-пространственных представлений | карточки с изображениями основных фигур 6 шт. | | |
| 14.2.3.1. | Материал карточек | ламинированная бумага | | |
| 14.2.4. | Цветные карточки для развития памяти, воображения, мышления | наличие | | |
| 14.2.4.1. | Количество карточек | 24 шт. | | |
| 14.2.4.2. | Материал карточек | ламинированная бумага, формат А4 | | |
| 14.3. | Комплекс для коррекции речи ИНКЛЮЗИВ или эквивалент | Позволяет контролировать результат речевой деятельности с помощью объективной оценки на время, слуш наличие. Обусловлен под руководством специалиста или самостоятельно может научиться контролировать с помощью зрения и слуха следующие фонетические элементы речи наличие. Речевая проработка ударения и интонационности (громкость звука (речи) наличие. Состоит из шкалы свистодов, которая загорается по мере возрастания интенсивности звука наличие. Количество свистодов - 8 шт. Речевая проработка синтаксиса и раздельности произнесения слогов, слов, фраз наличие. Шкала свистодов, выходящая из схематичного изображения рта, должна загораться по мере произношения слов на слышимость наличие. В случае успешного (планового) произношения слова шкала свистодов плавно затухает и контур схематичного изображения головы человека со ртом засветится зеленым цветом, при нарушении произношения (замедление) контур засветится красным и "движение" свистодов прерывается наличие. | | |

| | | | | |
|--|--|---------|---|---|
| | | 14.3.1. | Работы преработки звуков/звуков согласных | Пары для преработки звуков/звуков Б-П, Д-Т, Г-К, В-Ф, Э-С, Ж-Ш В случае успешного произношения звукового сопоставления должны загораться индикаторы в виде зеленой галочки, в случае не успешного - красный крест Занять произношения наличие Количество очков записи бита Регулировка чувствительности микрофона и громкости |
|--|--|---------|---|---|